

Garant**Understel, til pladestørrelse længde**×**bredde: 1500**×**1000mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | 431000 1500X1000 |
| GTIN | 4045197720658 |
| Artikelklasse | 41C |

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil svejset konstruktion inklusive lejesæt. Ujævnheder i gulvet kan udlignes med højdestilleskruer.

Understel, profilstål, lakering RAL 9006 hvid aluminium. Hylde i bøge-multiplex.

Anvendelse:

Naturgranitplanerne nr. 430190 – 430500 støtter på foruddefinerede punkter (stålkugleindsatser).

- **Til plader op til 630**×**630 mm. Til opstilling af filebænke og lignende er de justerbare skruebukke nr. 373500 bedst egnede.**
- **Lejesættet kan indstilles i højden og bruges til at justere pladerne med (trepunktsstøtte og 2 hjælpestilleskruer som vippesikring).**

Bemærk:

Bestil venligst 4x nr. 086002 str. 850 til vibrationsisolerende opstillingselementer.

Højdeudligning: 25 mm

Undersektion, højde: 720 mm

Understelsbredde: 1060 mm

Understelsdybde: 830 mm

Højde, undersektion inkl. lejesæt: 780 mm

Bæreevne fordelt over hele fladen: 2000 kg

Vægt: 50 kg

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|----------------|
| Vægt | 50 kg |
| Undersektion, højde | 720 mm |
| passer til pladestørrelse længdxbredde | 1500×1000 mm |
| Understelsbredde | 1060 mm |
| Bæreevne fordelt over hele fladen | 2000 kg |
| Understelsdybde | 830 mm |
| Materiale, hyldeplade | bøge-multiplex |
| maks. arbejdshøjde (overkant granitplade) | 900 mm |
| Højde, undersektion inkl. lejesæt | 780 mm |
| Højdeudligning | 25 mm |
| Produkttype | Undersektion |