



Bakker med kløer, sæt 3 dele, til patroner, Ø 200 mm, Type: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313231 4
GTIN	2050001929297
Artikelklasse	33T

Beskrivelse

Anvendelse:

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter **i løbet af få sekunder**, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. **Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum.** Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.

Til udvendig spænding, egner sig optimalt til opspænding af råemner.

Materiale:

Kvalitetsprodukt af 16MnCr5, hærdet.

Passer til:

Schunk-centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmc-centrerpatron med justerbare bakker 313120; 313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.

Bemærk:

Spændeområde eksemplarisk til nr. 313115 – 313137. Spændetrinnets dybde 25 mm.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	144 - 210 mm
Til patron type-Ø	200 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 200 mm
Notbredde D	10 mm

Boringsafstand b	40 mm
Gængelængde A	20 mm
passer til farvekode	Röhm centrerpatron med justerbare bakker
passer til farvekode	Schunk centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Bakker til centrerpatron med justerbare bakker