

**Combidisc® CONTOUR- slibeskive, Ø 60 mm, Korn: 120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554034 120
GTIN	4007220898864
Artikelklasse	55G

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Hurtigskiftesystemet** med udvendigt kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvending.

Udragende skive med akselkant til **finslibning af konturer og konkave flader.**

**Anvendelse:**

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Skal anvendes med blød støtteskive nr. 554091 50.

**Bemærk:**

**Roloc™ Bristle-Disc** finder du under 573510 ff.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	120
Skive-Ø	60 mm
Slibemiddel	Aluminiumoxid (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	Ø 60 mm

maks. omdrejningstal	20000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Slibeskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	betinget egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmlød Udvendig Ø 50 mm	554091 50
---	-----------