

**Garant****Topnøgle med 2K-Haptoprene®-skaft, Nøglestørrelse: 5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	622150 5
GTIN	4045197721525
Artikelklasse	61C

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Kraftskaft** med hudvenlig og håndterlig overflade og en kerne af ekstra sejt og slagfast polypropylen. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder.

Kraftskaft med hudvenlig og **Haptoprene®**-overflade med godt greb.

Hel længde: 180 mm

Klingelængde: 85 mm

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	180 mm
Nøglestørrelse	5 mm
Klingelængde	85 mm
Drivprofil	6-kant-hoved
Form, greb	ergonomisk, lige
Materiale, klinge	Krom-vanadium-specialstål
Materiale, skaft	Tokomponent-Santoprene®
Overflade, klinge	forniklet og forkromet
Klinge og skaft, aftagelige	nej
med forlængerklunge(r)	nej
Produkttype	Topnøgle

