

Garant**Topnøgle med 2K-Haptoprene®-skaft, Nøglestørrelse: 12 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	622150 12
GTIN	4045197721600
Artikelklasse	61C

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftskaft med hudvenlig og håndterlig overflade og en kerne af ekstra sejt og slagfast polypropylen. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder.

Kraftskaft med hudvenlig og **Haptoprene®**-overflade med godt greb.

Hel længde: 310 mm

Klingelængde: 190 mm

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	12 mm
Hel længde	310 mm
Klingelængde	190 mm
Drivprofil	6-kant-hoved
Form, greb	ergonomisk, lige
Materiale, klinge	Krom-vanadium-specialstål
Materiale, skaft	Tokomponent-Santoprene®
Overflade, klinge	forniklet og forkromet
Klinge og skaft, aftagelige	nej
med forlængerklunge(r)	nej
Produkttype	Topnøgle

