

Garant**Topnøgle med 2K-Haptoprene®-skaft, Nøglestørrelse: 10 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	622150 10
GTIN	4045197721587
Artikelklasse	61C

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftskaft med hudvenlig og håndterlig overflade og en kerne af ekstra sejt og slagfast polypropylen. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder.

Kraftskaft med hudvenlig og **Haptoprene®**-overflade med godt greb.

Hel længde: 270 mm

Klingelængde: 160 mm

Teknisk beskrivelse

Hel længde	270 mm
Nøglestørrelse	10 mm
Klingelængde	160 mm
Drivprofil	6-kant-hoved
Form, greb	ergonomisk, lige
Materiale, klinge	Krom-vanadium-specialstål
Materiale, skaft	Tokomponent-Santoprene®
Overflade, klinge	forniklet og forkromet
Klinge og skaft, aftagelige	nej
med forlængerklunge(r)	nej
Produkttype	Topnøgle

