

Garant**Topnøglesæt med 2K-Haptoprene®-skaft, Antal nøgler: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	622160 12
GTIN	4045197725233
Artikelklasse	61C

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftskaft med hudvenlig og håndterlig overflade og en kerne af ekstra sejt og slagfast polypropylen. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder.

Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp.

Indhold:

1 stk. nr. 622150 af hver: Str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Leveringsomfang:

1 stk. nr. 622150 af hver: Str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	12
Drivprofil	6-kant-hoved
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Topnøgle med 2K-Haptoprene®-skaft Nøglestørrelse 4,5 mm	622150 4,5
Topnøgle med 2K-Haptoprene®-skaft Nøglestørrelse 7 mm	622150 7
Værktøjsrulletaske Længde×bredde 500X320 mm	691520 500X320
Topnøgle med 2K-Haptoprene®-skaft Nøglestørrelse 5 mm	622150 5
Topnøgle med 2K-Haptoprene®-skaft Nøglestørrelse 9 mm	622150 9
Topnøgle med 2K-Haptoprene®-skaft Nøglestørrelse 8 mm	622150 8
Topnøgle med 2K-Haptoprene®-skaft Nøglestørrelse 5,5 mm	622150 5,5
Topnøgle med 2K-Haptoprene®-skaft Nøglestørrelse 13 mm	622150 13
Topnøgle med 2K-Haptoprene®-skaft Nøglestørrelse 11 mm	622150 11
Topnøgle med 2K-Haptoprene®-skaft Nøglestørrelse 12 mm	622150 12
Topnøgle med 2K-Haptoprene®-skaft Nøglestørrelse 6 mm	622150 6
Topnøgle med 2K-Haptoprene®-skaft Nøglestørrelse 10 mm	622150 10
Topnøgle med 2K-Haptoprene®-skaft Nøglestørrelse 4 mm	622150 4