



## Firedobbelt skralderingnøgle „4 i 1“, Type: 10-19



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	614848 10-19
GTIN	4045197722553
Artikelklasse	62A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

### Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse <sub>4</sub>	19 mm
Maks. ring-Ø D2	35 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	13 mm
Maks. ring-Ø D1	26 mm
Hel længde L	210 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	10 mm
Nøglestørrelse <sub>3</sub>	17 mm
maks. ringhøjde h <sub>2</sub>	20 mm
maks. ringhøjde h <sub>1</sub>	15 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Skralde, reverserbar	ja
Produkttype	Skruenøgle