

Garant**Topnøglesæt med 2K-Haptoprene-skaft, Antal nøgler: 9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	622160 9
GTIN	4045197725226
Artikelklasse	61C

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftskaft med hudvenlig og håndterlig overflade og en kerne af ekstra sejt og slagfast polypropylen. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurt hænder. **Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp.**

Kraftskaft med hudvenlig og håndterlig **Haptoprene**-overflade. Klinge i krom-vanadium-speciallegering, forniklet og forkromet overflade.

Indhold:

1 topnøgle nr. 622152 af hver: Str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	9
Drivprofil	6-kant-hoved
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft Nøglestørrelse 4 mm	622150 4
Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft Nøglestørrelse 4,5 mm	622150 4,5
Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft Nøglestørrelse 7 mm	622150 7
Værktøjsrulletaske Længde×bredde 390X320 mm	691520 390X320
Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft Nøglestørrelse 5 mm	622150 5
Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft Nøglestørrelse 5,5 mm	622150 5,5
Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft Nøglestørrelse 8 mm	622150 8
Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft Nøglestørrelse 10 mm	622150 10
Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft Nøglestørrelse 9 mm	622150 9
Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft Nøglestørrelse 6 mm	622150 6