

HOLEX**Lamelslibetylle (ZA), korn 40 grov, Bøsnings-Ø×hylse bredde: 30X30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553820 30X30
GTIN	4045197723116
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibetyllen holdes fast, fordi gummistykket udvider sig ved højt omdrejningstal. Tyllen kan indsættes i hele sin bredde, sidder godt fast og kan nemt og hurtigt udskiftes (skrues på og af i rillens retning). Kun kompatibel med overslebne slibetylle-holdesystemer.

Tætpakkede **slibelameller** af zirkonkorund-lærred (ZA) omkring en stabil kerne. Takket være den ensartede slitage af de enkelte lameller frigives konstant nyt slibelærred, hvilket forlænger levetiden og øger slibeydelsen markant.

Anvendelse:

Slibetyller anvendes fortrinsvis til fladeslibeopgaver, som kræver en kraftigere materialespåndagning – også på kanter.

Til aggressive fladeslibeopgaver som alternativ til slibetyller eller slibevifter. Anvendelse kun i bærerens rotationsretning, rotationsretningen er markeret på tyllens kerne.

Passer til:

Slibetylleholder nr. 553600.

Teknisk beskrivelse

Korn	40
------	----

Tyller, bredde	30 mm
maks. omdrejningstal	19100 min ⁻¹
Tylle-Ø	30 mm
Udvendig Ø	45 mm
Finhedsgrad	grov
Slibemiddel	Zirkonkorund
Slibemiddelforkortelse	ZA
Tyller, form	cylindrisk
Produkttype	Lamelslibetylle

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Slibetylleholder, slidset, skaft-Ø 6 mm Hoved-Øxhovedlængde 30X30 mm

553600 30X30