

HOLEX**Lamelslibetylle (ZA), korn 60 mellemgrov, Bøsnings-Ø×hylse bredde: 60X30mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 553821 60X30 |
| GTIN | 4045197723161 |
| Artikelklasse | 52E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibetyllen holdes fast, fordi gummistykket udvider sig ved højt omdrejningstal. Tyllen kan indsættes i hele sin bredde, sidder godt fast og kan nemt og hurtigt udskiftes (skrues på og af i rillens retning). Kun kompatibel med overslebne slibetylle-holdesystemer.

Tætpakkede **slibelameller** af zirkonkorund-lærred (ZA) omkring en stabil kerne. Takket være den ensartede slitage af de enkelte lameller frigives konstant nyt slibelærred, hvilket forlænger levetiden og øger slibeydelsen markant.

Anvendelse:

Slibetyller anvendes fortrinsvis til fladeslibeopgaver, som kræver en kraftigere materialespåntagning – også på kanter.

Til aggressive fladeslibeopgaver som alternativ til slibetyller eller slibevifter. Anvendelse kun i bærerens rotationsretning, rotationsretningen er markeret på tyllens kerne.

Passer til:

Slibetylleholder nr. 553600.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|------------------------|
| maks. omdrejningstal | 9500 min ⁻¹ |
| Tyller, bredde | 30 mm |
| Tyller-Ø | 60 mm |
| Korn | 60 |
| Udvendig Ø | 75 mm |
| Finhedsgrad | mellemgrov |
| Slibemiddel | Zirkonkorund |
| Slibemiddelforkortelse | ZA |
| Tyller, form | cylindrisk |
| Produkttype | Lamelslibetylle |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | betinget egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| tør | egnet | | |

Tilbehør

Slibetylleholder, slidset, skaft-Ø 6 mm Hoved-Øxhovedlængde 60X30 mm

553600 60X30