

Garant GRIDLINE

**Kabinet 16G med skuffer, 12×20G, Højde/antal skuffer: 300/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927300 300/2
GTIN	4062406108120
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffesystem i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 150

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	24,7 kg
Højde	300 mm
Dybde	650 mm
Antal døre	0
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm

Bredde	400 mm
Nyttehøjde for skuffer	225 mm
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Nyttehøjde	225 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Antal skuffer	2
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Nyttebredde	350 mm
Skuffer, nyttebredde i G	12
Skuffer, nyttedybde i G	20
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænkabinet

## Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927500 150
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Kabinet 16G til selvbestykning med skuffer Højde 300 mm	927412 300
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10