

Garant GRIDLINE

**Kabinet 16G med skuffer, 12×20G, Højde/antal skuffer: 900/7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927300 900/7
GTIN	4062406108311
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffesystem i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivelse**

Dybde	650 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Nyttebredde	350 mm
Bredde	400 mm
Antal døre	0

Antal skuffer	7
Højde	900 mm
Skuffer, nyttebredde i G	12
Nyttehøjde	800 mm
Nyttehøjde for skuffer	800 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Vægt	74,9 kg
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænkabinet

## Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927500 100
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927500 150
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927500 200
Kabinet 16G til selvbestykning med skuffer Højde 900 mm	927412 900
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21