

HOLEX**Slibetylle, konisk (CER), korn 80 middel, Største hylse-Ø×hylsebredde: 20X63 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553877 20X63
GTIN	4045197723338
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Af rivestærkt, kunstharpiksbundet materiale med lang standtid og god kornvedhæftning.

Keramiske korn (CER).

Slibetyllen holdes fast, fordi gummistykket udvider sig ved højt omdrejningstal. Tyllen kan indsættes i hele sin bredde, sidder godt fast og kan nemt og hurtigt udskiftes (skrues på og af i rillens retning). Kun kompatibel med overslebne slibetylle-holdesystemer.

Anvendelse:

Slibetyller anvendes fortrinsvis til fladeslibeopgaver, som kræver en kraftigere materialespåntagning – også på kanter.

Passer til :

Slibetylleholder nr. 553830.

Slibemiddelforkortelse: Keramik

Teknisk beskrivelse

Største tylle-Ø	20 mm
Korn	80
Tyller, bredde	63 mm
Finhedsgrad	middel
Slibemiddel	Keramikkorn
Slibemiddelforkortelse	Keramik

Tyller, form	konisk
Produkttype	Slibetylle

Tilbehør

Slibetylleholder slidset, konisk skaft-Ø 6 mm Største Ø×hovedlængde 20X63 mm	553830 20X63
--	--------------