

Garant GRIDLINE

## Kabinet 16G passende til udstyr til sammenklapning og højdeindstilling og skruestik, Højde: 700mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 927321 700    |
| GTIN                | 4062406108489 |
| Artikelklasse       | 9GG           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kabinet 16G i stabil stålkonstruktion. Låge kan låses med **stiftcylinderlås**. Skuffen kan ikke låses. Passende til udstyr til sammenklapning og højdeindstilling nr. 967565 str. 120 og skruestik nr. 967100 str. 120 (medfølger ikke).

#### Bestykning:

Lågehøjde mm: 625

#### Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

**Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

### Teknisk beskrivelse

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 400 mm |
| Dybde  | 650 mm |
| Højde  | 700 mm |
| Vægt   | 27 kg  |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nyttebredde       | 280 mm  |
| Nyttehøjde        | 670 mm  |
| Nyttedybde        | 600 mm  |
| Materialetykkelse | 1 mm  |
| Cylinderlås       | Modulær låseindsats   |
| Farveudvalg       | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype       | Støtteben   |

## Tilbehør

|  |             |
|--|-------------|
| Parallelskruestik Kæbebredde 120 mm  | 967100 120  |
| Udstyr til sammenklapning og højdeindstilling med skruestik Skruestikkæbebredde 120 mm | 967565 120  |
| Skydegreb til GridLine Type KO12   | 914226 KO12 |