

Garant GRIDLINE

Skuffekabinet 16G, mobilt, 12×20G, Højde kabinet mm / antal skuffer: 500/3**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927315 500/3
GTIN	4062406108403
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på.

Med sort ABS-kunststofhylde og 2K-Haptoprene® skydegreb. Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer (drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans), Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Skuffer med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** sikrer, at skuffen ikke går op under transport. Kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 100, 125, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Skub ikke ind under elektrisk højdejusterbare arbejdspladser nr. 920301 – 920316.

Teknisk beskrivelse

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
-------------------------------	-------

Antal faste hjul uden hjulbremse	2
med forhøjet kant	ja
Højde	700 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Holder	ja
Antal døre	0
Antal skuffer	3
Maks. bæreevne	600 kg
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Dybde	740 mm
Materiale, hjul	Polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor
Belægning, uden profil	ja
Vægt	47,6 kg
Nyttehøjde	425 mm
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
ComfortClose	nej
Forhøjet kant, udførelse	4-sidet
Hjul-Ø	125 mm
Bredde	420 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffekabinet, højde	500 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffekabinet, bredde	400 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	425 mm
Skuffer, nyttebredde i G	12
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds

Udførelse	med hjul
Udførelse	med skuffer
Kabinet åbent foroven	nej
Nyttehøjde for skuffer	425 mm
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12x20G
Produkttype	Værkstedsrullecontainer

Tilbehør

Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 125 mm	927505 125
Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 12	951020 12
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 100 mm	927505 100
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 200 mm	927505 200
Kabinet 16G, mobilt, til selvbestykning med skuffer Højde, hus 500 mm	927430 500
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21