

HOLEX**ER-spændetangspatron Form AD, SK 40 A = 70, til ER-spændepatronstørrelse: 32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300475 32
GTIN	4062406108670
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus. Med Balluff-/RFID-chip-boring.

HOLEX –

HOLEX præcisionsspændemøtrik HOLEX afbalanceret ($G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$, alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad $G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$).

Anvendelse:

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300, ER-spændepatroner nr. 308901 – 309449, ER-spændemøtrikker nr. 309615 (til tætningskiver), tætningskiver nr. 309625 – 309645 (til nr. 309615).

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 2 - 20 mm

Udragende længde, A-mål: 70 mm

Udvendig Ø D: 50 mm

Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610: 32

Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580: 32

Teknisk beskrivelse

Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610	32
Udragende længde, A-mål	70 mm
Udvendig Ø D	50 mm
Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580	32
Spændeområde	2 - 20 mm
Spænde-Ø D ₁	2-20 mm
Adapter	SK 40 A = 70
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 15 mm	309002 15
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309448 4
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308986 12
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309378 10
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309377 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 17 mm	308986 17
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	309002 16
	309414 8

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	309378 16
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308986 8
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309432 6
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	309418 9
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 13 mm	309376 13
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309414 14
ER-spændetangssæt, 15 dele, 2-16mm	309240
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	309377 15
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309377 3
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309414 16
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 17 mm	309376 17
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 2 mm	309376 2
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308986 6
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 20 mm	309418 20
ER-spændetangssæt, 8 dele, 4-16, 20mm med tætning	309026
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308981 8
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309002 14
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309418 6
	308720 40

Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	309000 4
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	309002 3
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308981 13
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308986 14
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308981 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	309000 7
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
ER-spændetangssæt, 18 dele, 3-20mm	309280
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 5 mm	309376 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308981 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	309000 9
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309378 12
ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron Til ER 32	309617 32
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	309002 9
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	309002 11
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309418 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	309000 16
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309377 18
ER-glidelejespændemøtrik Til ER 32	309612 32

ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 3 mm	309376 3
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308986 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308981 11
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 11 mm	309432 11
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308986 9
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309416 18
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309414 20
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309001 4
ER-spændemøtrik High Speed Til ER 32	309610 32
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309001 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	309000 10
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309414 9
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 7 mm	309432 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308986 4
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309002 6
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309416 6
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309448 7
ER-spændemøtrik Til ER 32	309580 32
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 10 mm	309376 10
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 20 mm	309376 20
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 9 mm	309376 9
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309418 12
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	309001 13

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	309000 15
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309002 12
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309377 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	309000 11
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309377 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	309000 12
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309377 4
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 11 mm	309376 11
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 12 mm	309432 12
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 32	309680 32
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 17 mm	309002 17
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309001 20
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	308986 20
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309418 7
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 19 mm	309002 19
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309416 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	309000 13
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 7 mm	309376 7
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 19 mm	309376 19
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309001 11
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	308986 13
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 6 mm	309376 6
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309377 5

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	309418 16
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309001 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	309000 3
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309378 6
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308981 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	308981 20
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309448 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	309000 18
Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309414 7
ER-spændetangssæt, 18 dele, 3-20mm	309024
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309416 9
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309377 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308986 5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	309002 5
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309448 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	309000 19
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309448 14
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309414 11
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40

ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 20 mm	309378 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308981 15
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 8 mm	309432 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309414 18
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	309002 4
ER-spændetangssæt, 18 dele, 3-20mm med tætning og sprøjtedyser	309285
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309448 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309001 6
ER-spændetangssæt, 18 dele, 3-20mm med tætning	309284
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 19 mm	309001 19
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309448 8
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	309378 4
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309001 12
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308981 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309001 18
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	309000 17
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309001 10
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309416 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 19 mm	308986 19

Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309414 10
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309416 10
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 18 mm	309418 18
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309377 8
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 17 mm	309377 17
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309001 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	308986 18
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309418 10
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 13 mm	309002 13
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309001 8
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 18 mm	309378 18
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 8 mm	309376 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309001 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	308981 17
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309448 6
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309002 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309416 14

ER-spændetangsæt HP med tætning (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309414 12
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	309001 15
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309448 5
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 18 mm	309376 18
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 20 mm	309002 20
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	309418 11
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	308986 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	308981 19
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309002 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308981 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309001 3
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309377 12
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 12 mm	309376 12
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309416 20
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	309377 13
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 14 mm	309376 14
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 15 mm	309376 15
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308986 7

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308981 5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309002 10
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309416 4,5
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
ER-spændetangsæt HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308981 3
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309448 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	309000 8
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 18 mm	309002 18
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309418 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309414 6
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 9 mm	309432 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 17 mm	309001 17
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	308986 15
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309377 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309001 16
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308981 16
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309378 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309416 16
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 10 mm	309432 10
	309377 14

ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 16 mm	309376 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	309000 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	308981 18
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309416 12
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 4 mm	309376 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	309000 5
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 19 mm	309377 19
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309377 11
ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309378 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308981 14
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308986 10
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	309000 6
Momentnøgle med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309414 4,5
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309416 11
ER-spændetang HP med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309377 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308981 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	309000 14
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm

308986 3