

Garant GRIDLINE

Kabinet 24G med skuffer, 20×20G, Højde/antal skuffer: 400/4**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927600 400/4
GTIN	4062406109950
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde: 50, 75, 75, 125

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttebredde	500 mm
Nyttebredde	550 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Nyttehøjde for skuffer	325 mm
Dybde	650 mm
Nyttehøjde	325 mm
Vægt	48 kg

Højde	400 mm
Bredde	600 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Antal skuffer	4
Antal døre	0
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Skruesæt til GridLine filebænke Type 1	927093 1
Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	927800 50
	927720 400

Kabinet 24G til selvbestykning med skuffer Passer til
længden mellem 2 foddele 400 mm

Låseblænde til GridLine Type KO21

914227 KO21

Gribelisterendekapper 20 dele Type 10

951025 10