

**Fladespændepatron, SK 50, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302435 10
GTIN	4062406110529
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	190 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	10
Udvendig Ø D	35 mm
Gevind M	M24
Udragende længde, A-mål	63 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Adapter	SK 50
Norm	DIN 6359
Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Produkttype	Fladespændepatron

---

**Tilbehør**

Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 10 mm

309900 10