

**Fladespændepatron, SK 50, Spænde-Ø D1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302435 32
GTIN	4062406110574
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	72 mm
Gevind M	M24
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Samlet længde L	207 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	32
Adapter	SK 50
Norm	DIN 6359
Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Produkttype	Fladespændepatron

---

**Tilbehør**

---

Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 32 mm

309900 32