

**Fladespændepatron, SK 40, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302425 20 |
| GTIN | 4062406110093 |
| Artikelklasse | 32A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Samlet længde L | 156 mm |
| Gevind M | M16 |
| Udragende længde, A-mål | 63 mm |
| Ekstra spændeskruer nr. 309900 | 20 |
| Spænde-Ø D ₁ | 20 mm |
| Udvendig Ø D | 52 mm |
| Adapter | SK 40 |
| Norm | DIN 6359 |
| Holder-standard | DIN 2080 |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm |
| Produkttype | Fladespændepatron |

Tilbehør

Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 20 mm

309900 20