

**Kombi-fræser-/dornadapter, SK 50 A = 55, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302515 16
GTIN	4062406111083
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

**Anvendelse:**

**Med pasfjeder** – til fræser **med længdenot**, f.eks. DIN 841.

**Med medbringerring** – til fræser med **tværnot**, DIN 1880.

**Leveringsomfang:**

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Specialnøgle nr. 309840.

**Teknisk beskrivelse**

passende specialnøgle nr. 309840	16
Samlet længde L	199 mm
Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	27 mm
Fræsedornlængde L <sub>3</sub> med medbringerring	17 mm
Gevind M	M24
Ekstra medbringerring nr. 309870	16
Udragende længde, A-mål	55 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	16

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Adapter	SK 50 A = 55
Norm	DIN 6358
Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Produkttype	Fræser-indstiksdorn