

**RUNPOTEC**  
HFR KABELNUTZSPEZIALIST**Nylon-indtrækningsbånd, Båndlængde: 20m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	814862 20
GTIN	9120045472554
Artikelklasse	86A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**4 mm** kraftigt kunststof-indtrækningsbånd, utroligt smidigt, yderst slidfast og ikke elektrisk ledende. Materialet er knækfast, formstabilt og glider utrolig godt.

Bånd af nylon. Den ene ende med klemmemonteret spiralaksel og trækøje; den anden ende med klemmemonteret trækøje.

**Teknisk beskrivelse**

Båndlængde	20 m
Belastning forbindelse indtræksbånd - muffe maksimal	1,1 kN
Produkttype	Kabelindtrækningsværktøj

**Tilbehør**

Kabelsmøremiddel	814760
Power Disk	814770

