

Garant**Slank hydraulisk ekspansionspatron, HSK-A 63, Spænde-Ø D1: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307531 5
GTIN	4062406114893
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Ekstrem slank konstruktion (3°-kontur).
- Med RFID-/balluff-chip-boring.
- Aksial længdeindstilling mulig.
- Skafter slebne efter hærkning.
- Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.

Fordel:

- Temperaturbestandig gennem komplet lukket system, dvs. ingen loddede trykkamre.
- Ideelle dæmpningsegenskaber.
- Momenter overføres optimalt, hvilket garanterer processikkerheden.

Anvendelse:

Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.

Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.

Til boring, rivning og fræsning.

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Reduktionspatroner nr. 302135 – 302165.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	5 mm
L ₂	33 mm

Ø D ₂	11 mm
Ø D ₃	14,46 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron