

**Garant****Slank hydraulisk ekspansionspatron, HSK-A 63, Spænde-Ø D1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307531 16
GTIN	4062406114947
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Ekstrem slank konstruktion (3°-kontur).
- Med RFID-/balluff-chip-boring.
- Aksial længdeindstilling mulig.
- Skafter slebne efter hærkning.
- Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.

**Fordel:**

- Temperaturbestandig gennem komplet lukket system, dvs. ingen loddede trykkamre.
- Ideelle dæmpningsegenskaber.
- Momenter overføres optimalt, hvilket garanterer processikkerheden.

**Anvendelse:**

Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.

**Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.**

Til boring, rivning og fræsning.

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

**Leveringsomfang:**

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

**Specialtilbehør:**

Reduktionspatroner nr. 302135 – 302165.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Ø D <sub>3</sub>	28,93 mm

Udragende længde, A-mål	95 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
L <sub>2</sub>	47 mm
Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron