

**Garant****Holdere 90°, cylindrisk med indvendig køling kort, Type: 29****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 239740 29     |
| GTIN                | 4062406115760 |
| Artikelklasse       | 23A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

I NC-kompatibel udførelse med lige skaft-Ø til standardiseret opspænding i **hydrauliske ekspansionsspændepatroner** eller **præcisionsspændepatroner** af hensyn til optimal præcision og processikkerhed.

**Bemærk:**

Vær opmærksom på holderstørrelsen på holdere og rivehoveder. Yderligere holdere nr. 210550 – 210582 og 212000.

Skaft: DIN 6535 HA med h6

passer til Ø gennemgangshul: 32,21 - 50 mm

Passer til Ø bundhul: 40,21 - 50 mm

Samlet længde L: 146 mm

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 82,5 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub> h6: 32 mm

Anbefalet tilspændingsmoment: 35 Nm

**Teknisk beskrivelse**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| passer til Ø gennemgangshul  | 32,21 - 50 mm |
| Passer til Ø bundhul         | 40,21 - 50 mm |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6    | 32 mm         |
| Nyttelængde L <sub>1</sub>   | 82,5 mm       |
| Anbefalet tilspændingsmoment | 35 Nm         |
| Samlet længde L              | 146 mm        |
| Serie                        | TopCut        |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Indvendig køling | ja                       |
| Skaft            | DIN 6535 HA med h6       |
| Produkttype      | Påskruningsfræser-holder |