

Garant**LED-belysningsenhed, Passer til type: 1000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928600 1000
GTIN	4062406117443
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Belysningsenhed komplet med lysarmatur og tilslutningskabel til installation på kontakten nr. 928470 ON/OFF eller 928460 ON/OFF (industri). Vedligeholdelsesfri LED-teknologi med lang levetid. Den energieffektive lyskilde er yderst homogen, blænd- og flimperfri, har en god farveregistrering takket være afstemte spektralandele samt en høj kontur- og kontrastskarphed. Farvetemperatur / lysfarve ca. 4.000 K.

Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pærene i lampen kan ikke udskiftes. LED-belysningsenhed med sølvfarvet kabinet i pladestål og dækplade i PMMA.

Passer til:

Bærearmskonsol nr. 928055, 928056, 972086 og 972087.

Lakering:

Kabinet sølv lignende RAL 9006.

Teknisk beskrivelse

Dybde	120 mm
Blænd- og flimperfri	ja
Lysarmatur, dybde	30 mm
Lysarmatur, længde	850 mm
Længde	920 mm
Serie	Workstation
Lysnet	1890 lm
Effektforbrug	27 W

Vægt	3 kg
Passer til type	1000 mm
LED-teknologi	ja
Farvetemperatur	4000 K
Energiforsyning	Med kabel
Tænd/sluk-kontakt	nej
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Nominel spænding	250 V
Materialetykkelse	1 mm
Produkttype	Monteringslampe