

Waldmann **TAMETO belysningsenhed, Passer til type: 2000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928608 2000
GTIN	4013330060718
Artikelklasse	93L

Beskrivelse**Udførelse:**

Belysningsenhed komplet med lysarmatur og tilslutningskabel til installation på kontakten nr. 928470 ON/OFF eller 928460 ON/OFF (industriстик). Vedligeholdelsesfri LED-teknologi med lang levetid. Den energieffektive lyskilde er yderst homogen, blænd- og flimмерfri, har en god farveregistrering takket være afstemte spektralandele samt en høj kontur- og kontrastskarphed. Farvetemperatur / lysfarve ca. 4.000 K.

Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pærene i lampen kan ikke udskiftes.

LED-belysningsenhed med kabinet i farveløst eloxeret aluminium og sort kunststof.

Antiblænding ved hjælp af kegleprismeplade PMMA. Belysningsenheden kan dæmpes trinløst.

Den lukkede konstruktion beskytter mod snavs. Tilslutning via industriстикsystem letter seriel kabelføring.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Passer til:

Bæreamskonsol nr. 928055, 928056, 972086 og 972087.

Teknisk beskrivelse

Længde	1920 mm
Vægt	6 kg
Blænd- og flimмерfri	ja
LED-teknologi	ja
Lysnet	3700 lm
Lysarmatur, dybde	167 mm

Effektforbrug	40 W
Lysarmatur, længde	1490 mm
Passer til type	2000 mm
Dybde	187 mm
kan dæmpes trinløst	ja
Farvetemperatur	4000 K
Energiforsyning	Med kabel
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Tænd/sluk-kontakt	ja
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Materialetykkelse	1 mm
Produkttype	Monteringslampe