

Garant**LED-belysningsenhed til Multifix, Længde: 780mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928630 780
GTIN	4062406117528
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Belysningsenhed komplet med lysarmatur og tilslutningskabel til installation på kontakten nr. 928470 ON/OFF eller 928460 ON/OFF (industriktik). Vedligeholdelsesfri LED-teknologi med lang levetid. Den energieffektive lyskilde er yderst homogen, blænd- og flimмерfri, har en god farveregistrering takket være afstemte spektralandele samt en høj kontur- og kontrastskarphed. Farvetemperatur / lysfarve ca. 4.000 K.

Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pærene i lampen kan ikke udskiftes. LED-belysningsenhed til fastgørelse af Multifix-skiner. Montering på vinkel med T-not-holder på siden. Kabinet af pladestål, sølvfarvet. Belysningen kan indstilles trinløst og styres individuelt via en integreret tænd/sluk-kontakt.

Passer til:

Multifix-skinne nr. 928201 og nr. 928206 fra str. 1000, nr. 955340 str. 940.

Teknisk beskrivelse

Antal tænd/sluk-kontakter	1
Dybde	60 mm
Effektforbrug	18 W
Monteringshøjde	82 mm
Serie	Multifix
Serie	Workstation
Lysnet	1260 lm
Lysarmatur, dybde	30 mm

Farvetemperatur	4000 K
LED-teknologi	ja
Lysarmatur, længde (2 stk. af hver)	300 mm
Højde	40 mm
Vægt	3 kg
Længde	780 mm
Indbygningsdybde	92 mm
Blænd- og flimmerfri	ja
Energiforsyning	Med kabel
Tænd/sluk-kontakt	ja
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Nominel spænding	250 V
Produkttype	Monteringslampe