

**Garant****LED-belysningsenhed med tænd/sluk-kontakt, Passer til type: 2000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928602 2000
GTIN	4062406117498
Artikelklasse	91P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Belysningsenhed komplet med lysarmatur og tilslutningskabel til installation på kontakten nr. 928470 ON/OFF eller 928460 ON/OFF (industri). Vedligeholdelsesfri LED-teknologi med lang levetid. Den energieffektive lyskilde er yderst homogen, blænd- og flimperfri, har en god farveregistrering takket være afstemte spektralandele samt en høj kontur- og kontrastskarphed. Farvetemperatur / lysfarve ca. 4.000 K.

Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pærene i lampen kan ikke udskiftes. LED-belysningsenhed med sølvfarvet kabinet i pladestål og dækplade i PMMA.

**Passer til:**

Bærearmskonsol nr. 928055, 928056, 972086 og 972087.

**Lakering:**

Kabinet sølv lignende RAL 9006.

**Teknisk beskrivelse**

Lysarmatur, dybde	30 mm
Længde	1920 mm
Effektforbrug	36 W
Blænd- og flimperfri	ja
Farvetemperatur	4000 K
Passer til type	2000 mm
Serie	Workstation
Lysnet	2520 lm

Antal tænd/sluk-kontakter	1
Vægt	6 kg
LED-teknologi	ja
Dybde	120 mm
Lysarmatur, længde	1110 mm
Energiforsyning	Med kabel
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Nominel spænding	250 V
Tænd/sluk-kontakt	ja
Materialetykkelse	1 mm
Produkttype	Monteringslampe