

Waldmann **Lampe på stangsystem PARA.MI, Type: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928660 8
GTIN	2050002019027
Artikelklasse	93L

**Beskrivelse****Udførelse:**

LED-teknologi i høj kvalitet og med lavt vedligeholdelsesbehov med 108 lysdioder. Med betjeningstast i lampehovedet og justerbar frakoblingsautomatik. Kan dæmpes trinløst. Varmt hvidt lys med en farvetemperatur på ca. 3000 K.

Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pæren (LED-pærene) kan udskiftes af producenten. Driftsenheden (strømforsyning og kabel) kan udskiftes af brugeren.

**Leveringsomfang:**

Inklusive bordklemme. Klemmeområde 0 – 70 mm. 3,0 m tilslutningsledning med netstik.

**Lakering:**

Sølvgrå.

**Teknisk beskrivelse**

Lysfarve	varmt hvidt lys K
Lyskilde	LED
Tilslutningskabel, længde	3 m
Lampearmatur, højde	11,5 mm

Energiforsyning	Eldrevet
Antal LED'er	108
Lampearmatur, bredde	117 mm
Lampearmatur, længde	101 mm
Effektforbrug	7 W
Belysning, kan dæmpes	ja
Lyskilde kan udskiftes	nej
Nominel spænding	250 V
Farvetemperatur	3000 K
Samlet højde	1070 mm
Tænd/sluk-kontakt	ja
Stiktype indgang	C
Produkttype	Bordlampe/arbejdspladslampe