

Garant GRIDLINE

**Filebænk, låge i højre side, 4 skuffer i højre side, Bambusplade, 20×20G,  
Pladelængde: 1500mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 921051 1500   |
| GTIN                | 4062406118013 |
| Artikelklasse       | 9GG           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Fødder med gulvskånende kunststofglidere.

Skuffekorpus er altid lysegråt RAL 7035, **pulverbelagt**. Skuffernes fronter kan have forskellige farver. Ingen omløbende forstyrrende kanter for optimal rengøring og fladeudnyttelse med inddelingsmateriale (bokse, hårdskumindlæg, gitterskillevægge). Skuffeholderne kan indstilles i intervaller på 25 mm.

Låsesystem med stiftcylinderlås med 5 tilholdere, modulær låseindsats. Klar til låseanlæg. Kabinet med låge og en indlægshylde.

**Bestykning:**

Lågehøjde (venstre) mm: 625

Antal hylder, højdeindstillelige (venstre): 1

Skuffefronthøjde (højre) mm: 100, 125, 150, 250

**Specialtilbehør:**

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine-enkeltkomponenter i gruppe 92.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret**. **Skuffekorpus kan ikke konfigureres. Det er altid lysegråt RAL 7035.**

**Teknisk beskrivelse**

|  |  |
|--|--|
| Skuffekabinet, nyttehøjde  | 625 mm   |
| Skuffer, nyttedybde i G  | 20   |
| Arbejdsplade, længde   | 1500 mm  |
| Skuffer, nyttedybde  | 500 mm   |
| Højde  | 950 mm   |
| Serie  | Ready-to-go  |
| Arbejdsplade, dybde  | 750 mm   |
| Antal skuffer  | 4  |
| Arbejdsplade, tykkelse   | 50 mm  |
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 800 kg   |
| Skuffer, nytteflade i G  | 20×20  |
| Understelsbredde   | 1300 mm  |
| Vægt   | 143,5 kg   |
| Skuffer, nyttebredde   | 500 mm   |
| Skuffer, nyttebredde i G   | 20   |
| Understelsdybde  | 700 mm   |
| Konstruktionsudførelse   | Stålrørskonstruktion   |
| Materialetykkelse  | 1 mm   |
| Filebænk, højde  | 950 mm   |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne  | 75 kg  |
| Pladetykkelse  | 50 mm  |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)   | 100 %  |
| Døråbningsvinkel   | 180 grader   |
| Cylinderlås  | Modulær låseindsats  |
| Farveudvalg  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnavnsegenskab   | 20×20G   |
| Produkttype  | Filebænk   |

## Tilbehør

|   |              |
|---|--------------|
| Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm                              | 927800 150   |
| Låseblænde til GridLine Type KO21                           | 914227 KO21  |
| Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme Antal værktøjer 39 | 953833 39    |
| Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/1            | 950320 125/1 |
| Låseindsats m. 2 nøgler Låsenummer Ho (3-cifret) 003        | 950050 003   |
| Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm                              | 927800 125   |
| Værkstedssortiment Antal værktøjer 26                       | 955081 26    |
| Ringgaffelnøglesæt Antal værktøjer 20                       | 952505 20    |
| Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 20X20     | 951885 20X20 |
| Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme Antal værktøjer 37 | 953828 37    |
| Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 150/4            | 950320 150/4 |
| Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/2            | 950320 100/2 |
| Tangsortiment Antal værktøjer 5                             | 954305 5     |
| Skuffe Skuffefronthøjde 250 mm                              | 927800 250   |
| Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 10                    | 953521 10    |
| Skydegreb til GridLine Type KO12                            | 914226 KO12  |
| Ridsning og savning Antal værktøjer 8                       | 954895 8     |
| Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm                              | 927800 100   |
| Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/3            | 950320 125/3 |
| Værkstedssortiment Antal værktøjer 22                       | 955071 22    |
| Filesortiment Antal værktøjer 6                             | 952253 6     |
| Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/3            | 950320 100/3 |
| Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/4            | 950320 125/4 |
| Tangsortiment Antal værktøjer 5                             | 954295 5     |
|   | 950180 75    |

Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg

|  |              |
|--|--------------|
| Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 20X20     | 951910 20X20 |
| Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 150/5 | 950320 150/5 |
| Underlag i blød pvc, transparent Bredde 1500 mm  | 951951 1500  |
| Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/1 | 950320 100/1 |
| Topnøglesortiment 1/2 tomme Antal værktøjer 32   | 953821 32    |
| Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/6 | 950320 125/6 |
| Måtte til skuffer Mål i G 20X20                  | 951830 20X20 |
| Sæt med rengøringsmiddel og plejeolie Type 1     | 926403 1     |
| Afmonteringsværktøj Type 1                       | 950070 1     |
| Tangsortiment Antal værktøjer 5                  | 954306 5     |
| Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 10         | 953522 10    |
| Værkstedssortiment Antal værktøjer 22            | 955072 22    |