

bimos

Sidde-/ståstol - ESD, PU-skum, med hjul, Type: ESD**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972700 ESD
GTIN	4016849560564
Artikelklasse	96B

Beskrivelse**Udførelse:**

5-arms aluminiumsfodkryds (Ø 600 mm). Med **gastrykfjeder**, indstilles trinløst i højden. Siddeflade i SoftTouch PU-skum med bølgeprofil. **Blød siddekomfort med god støtte**, bølgeprofilen sikrer luftcirkulation (klimakomfort). **Ergonomisk ryglæn** (højde 190 mm) støtter den rigtige siddeholdning. PU-skum, blødt, bekvemt, kan vaskes.

Anvendelse:

Perfekt stå- og siddekombination. Til sidde- eller ståarbejdspladser eller en kombination af begge.

Arbejdstaburet, version med hjul til hårde gulve.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

DIN 68877

Teknisk beskrivelse

Højdeindstilling, type	Højdeindstillingsarm
Fodkryds-Ø	580 mm

Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder
Siddebredde	340 mm
Farve, sædemateriale	sort
Hjul, udførelse	lastafhængigt bremsede bløde hjul til hårde gulve
Understel, udførelse	Femarmet fod
Ryglænsøjde	190 mm
Siddedybde	300 mm
Norm	DIN 68877; ledeevne iht. DIN 61340-5-1
Materiale, fodkryds med ryglæn	Aluminium poleret ja
Fodkryds, udførelse	Rullesæt
Materiale, sædeflade	PU-skum
Bæreevne, stol	120 kg
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Højdeindstillingsområde	450 - 650 mm
Produkttype	ESD-ståstol

Tilbehør

ESD-hjul(1 sæt = 5 stk.)	963189
--------------------------	--------