



## Reverserbar finfortandet skraldenøgle, 1/4 tomme, Type: 1/4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	632350 1/4
GTIN	4018754177745
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

#### Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

#### Passer til :

Håndbetjente indsætter.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Antal tænder: 60

### Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Hel længde	118 mm
Antal tænder	60
Arbejdsvinkel	6 grader
Overflade	forkromet
Produkttype	Skralde

