

**Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort, Torx®-profil: TX25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631801 TX25
GTIN	4018754001170
Artikelklasse	63A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 631809

Teknisk beskrivelse

Længde	28 mm
Profilmål A	4,4 mm
Ø indgangsside	11,6 mm
Torx®-profil	TX25

Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats