



## Minifræsestift Z7 – middel, krydsfortandet, HM, Type: F0613



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	546910 F0613
GTIN	4045197724298
Artikelklasse	52D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**HOLEX**-fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklasses hårdmetaltyper med høj robusthed og skærekanten med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiametere er større end skaftdiametere; ellers er også skaftet af hårdmetal. HM-mini-fræsestifter med skaft-Ø 3 mm.

#### Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

### Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	Rundbue
Hoved-Ø	6,4 mm
Form	F0613
Samlet længde	45 mm
Fortandingstype	kryds-fortandet
Fortanding, finhedsgrad	middel
Fortanding kort betegnelse	Z7
Skaft-Ø	3 mm
Hovedlængde	12,7 mm
Serie	Fortanding Z7
Skæremateriale	HM

Produkttype

Fræsestift

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
Uni	egnet		