



Ligesliber, Type: 722324



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077261 722324
GTIN	4014586880594
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

- Yderst praktisk ligesliber.
- Rolig gang takket være spindel med flere lejer.
- Kraftfuld motor med høj sejtrækningsevne.
- Egner sig fremragende til bearbejdning af rustfrit stål såvel som slibe- og polereopgaver takket være regulering af omdrejningstal.
- Egnet til slibestifter og hårdmetalfræsere.

Allround ligesliber til arbejde på svært tilgængelige steder. Den slanke, handy hals gør det muligt at slibe indvendige flader.

Leveringsomfang:

Inklusive spændepatron Ø 6 mm, 2 spændenøgler str. 13 og str. 17.

Bemærk:

Ligeslibere er godkendt til anvendelse af fræsestifter op til en Ø på 12 mm.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	GSZ4-280EL
Kabellængde	4 m
Effektforbrug	350 W
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²

Vægt	1,5 kg
Elektronisk forvalg af omdrejningstal	ja
Omdrejningstalområde	13000 - 28000 min ⁻¹
maks. spændetangs-Ø	6 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Ligesliber

Tilbehør

Spændetang til ligeslibere Spændepatron-Ø 6 mm	077268 6
--	----------