



## Ligesliber, Type: 722319



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077261 722319
GTIN	4014586879444
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Yderst praktisk ligesliber.
- Rolig gang takket være spindel med flere lejer.
- Kraftfuld motor med høj sejtrækningsevne.
- Egner sig fremragende til bearbejdning af rustfrit stål såvel som slibe- og polereopgaver takket være regulering af omdrejningstal.
- Egnet til slibestifter og hårdmetalfræsere.
- Kraftfuld ligesliber med lang spindelhals.

#### Leveringsomfang:

Inklusive spændepatron Ø 6 mm, 2 spændenøgler str. 13 og str. 17.

#### Bemærk:

Ligeslibere er godkendt til anvendelse af fræsestifter op til en Ø på 12 mm.

### Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	750 W
Producentbetegnelse	GSZ8-280PEL
Kabellængde	4 m
Vægt	1,8 kg
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Elektronisk forvalg af omdrejningstal	ja
Omdrejningstalområde	8500 - 28000 min <sup>-1</sup>
maks. spændetangs-Ø	6 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Ligesliber

---

## Tilbehør

Spændetang til ligeslibere Spændepatron-Ø 6 mm	077268 6
--	----------