

**Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort, Torx®-profil: TX45****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 637560 TX45   |
| GTIN                | 4018754139378 |
| Artikelklasse       | 63A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb i kraft af speciel smedemetode. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Klinge i højlegeret specialstål, blank.

**Norm:**

**DIN 7422**

**Materiale:**

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

**Teknisk beskrivelse**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Ø indgangsside | 17,8 mm                        |
| Længde         | 49 mm                          |
| Torx®-profil   | TX45                           |
| Profilmål A    | 7,8 mm                         |
| Drivfirkant    | 3/8 tommer                     |
| Drivprofil     | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
| Produkttype    | Topnøgleindsats                |

