



Gribetang PLUS med justerbar underkæbe, Hel længde: 275mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	708901 275
GTIN	3662424019852
Artikelklasse	73R

Beskrivelse

Udførelse:

Enkel og sikker betjening. Ubesværet og hurtig åbning ved hjælp af **løsnekontakt** nederst på grebet. Med stort spændeområde og stor spændedybde, 5 gange hurtigindstilling og yderligere finindstilling. Underkæbe dybforkrøppet til fastspænding af U- og vinkelprofiler, rør etc. Fortandede gribekæber og yderst stabil tangenhed. Tang helt forniklet.

Anvendelse:

Til sikker fiksering af profiler, fladt materiale og rør. Spændetryk justerbart op til 10.000 N.

Materiale:

Kæber i krom-molybden-vanadium-stål, sænksmedede.

Teknisk beskrivelse

Kæbelængde	80 mm
Spændvidde, vinkelmateriale	70 mm
Spændvidde, rundt materiale	135 mm
Hel længde	275 mm
Produkttype	Gribetang