

Garant**Elektrisk højdejusterbar arbejdsplads Bæreevne maks. 350/300 kg, Eluplanplade, mørk, Type: 1500/S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920306 1500/S
GTIN	4062406120788
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisstel med løfteenhed med tværstivere i siden og bagpå til stabilisering. 50 mm tyk plade i mørk Eluplan. Arbejdsbord **med** forskydelige plader, mulighed for opstilling på række.

Lakering:

Højdejusterbare fødder i sort, tværstivere i antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Anbefaling:

Nemt montagearbejde i stående og siddende stilling.

Bemærk:

På grund af den maksimale bæreevne bør der kun benyttes mobile kabinetter. Undgå at montere kabinetter under arbejdspladen. Yderligere påbygningsdele reducerer bæreevnen tilsvarende. Leveres komplet monteret.

Teknisk beskrivelse

Vægt	89 kg
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Maks. bæreevne	350 kg
Dybde	750 mm
Bredde	1500 mm

Bæreevne ved konstant belastning	350 kg
Materiale, bordplade	Eluplan mørk
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	720 - 1200 mm
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	ja
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Løfthastighed	22 mm/s
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	350 kg
Stiktype indgang	F
Nominel spænding	250 V
Materialetykkelse	1 mm
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Produkttype	Arbejdsbord