

**Garant****Slibekappe (CER), Korn 80, Slibekappe-Ø, -længde, form: 1626G****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553035 1626G
GTIN	4062406120504
Artikelklasse	51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget aggressive og hurtig slibeeffekt takket være en **optimeret kornbinding**.

**Keramiske korn (CER)** ideel til bearbejdning af rustfrit stål og nikkellegeringer. Høj slibeydelse og afkølet slibning.

**Anvendelse:**

De sømløst formede slibekapper skubbes på gummidelen og holdes sikkert ved hjælp af centrifugalkraften, når maskinen kører. **Slibekapperne kan nemt og hurtigt udskiftes** (drejes op/ned i slidsens retning).

**Bemærk:**

Kun kompatibel med overslebne slibekappeholdesystemer nr. 553100.

**Teknisk beskrivelse**

Slibekappelængde	26 mm
Anbefalet omdrejningstal	12000 min <sup>-1</sup>
Slibekappe-Ø	16 mm
Form	G

Korn	80
Produktnavnsegenskab	Korn 80
Produkttype	Slibekappe

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
tør	egnet		