

Garant**Slibekappe (Specialkorund), Korn 80, Slibekappe-Ø, -længde, form: 0713G****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553050 0713G
GTIN	4062406123048
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget aggressive og hurtig slibeeffekt takket være en **optimeret kornbinding**.

Specialkorund (A) med dæklagsbinding til universel anvendelse ved værktøjs- og formfremstilling.

Anvendelse:

De sømløst formede slibekapper skubbes på gummidelen og holdes sikkert ved hjælp af centrifugalkraften, når maskinen kører. **Slibekapperne kan nemt og hurtigt udskiftes** (drejes op/ ned i slidsens retning).

Bemærk:

Kun kompatibel med overslebne slibekappeholdesystemer nr. 553100.

Teknisk beskrivelse

Slibekappelængde	13 mm
Slibekappe-Ø	7 mm
Form	G
Anbefalet omdrejningstal	30000 min ⁻¹

Slibemiddel	Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Korn	80
Produktnavnsegenskab	Korn 80
Produkttype	Slibekappe

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Træ	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		