

**Garant****Slibekappe (Specialkorund), Korn 150, Slibekappe-Ø, -længde, form: 0511G****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553053 0511G
GTIN	4062406123123
Artikelklasse	51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget aggressive og hurtig slibeeffekt takket være en **optimeret kornbinding**.

**Specialkorund (A)** med dæklagsbinding til universel anvendelse ved værktøjs- og formfremstilling.

**Anvendelse:**

De sømløst formede slibekapper skubbes på gummidelen og holdes sikkert ved hjælp af centrifugalkraften, når maskinen kører. **Slibekapperne kan nemt og hurtigt udskiftes** (drejes op/ ned i slidsens retning).

**Bemærk:**

Kun kompatibel med overslebne slibekappeholdesystemer nr. 553100.

**Teknisk beskrivelse**

Form	G
Slibekappe-Ø	5 mm
Slibekappelængde	11 mm
Anbefalet omdrejningstal	40000 min <sup>-1</sup>

Slibemiddel	Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Korn	150
Produktnavnsegenskab	Korn 150
Produkttype	Slibekappe

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Træ	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		