

**Garant****Slibekappe (Specialkorund), Korn 150, Slibekappe-Ø, -længde, form: 1317A****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 553053 1317A  |
| GTIN                | 4062406123468 |
| Artikelklasse       | 51E           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget aggressive og hurtig slibeeffekt takket være en **optimeret kornbinding**.

**Specialkorund (A)** med dæklagsbinding til universel anvendelse ved værktøjs- og formfremstilling.

**Anvendelse:**

De sømløst formede slibekapper skubbes på gummidelen og holdes sikkert ved hjælp af centrifugalkraften, når maskinen kører. **Slibekapperne kan nemt og hurtigt udskiftes** (drejes op/ned i slidsens retning).

**Bemærk:**

Kun kompatibel med overslebne slibekappeholdesystemer nr. 553100.

**Teknisk beskrivelse**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Form                     | A                       |
| Slibekappelængde         | 17 mm                   |
| Anbefalet omdrejningstal | 16000 min <sup>-1</sup> |
| Slibekappe-Ø             | 13 mm                   |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Slibemiddel            | Korund-slibekorn (A) |
| Slibemiddelforkortelse | A                    |
| Korn                   | 150                  |
| Produktnavnsegenskab   | Korn 150             |
| Produkttype            | Slibekappe           |

### Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg                        | betinget egnet |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          |                |          |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 55 HRC                 | egnet          |                |          |
| Stål < 60 HRC                 | betinget egnet |                |          |
| INOX                          | egnet          |                |          |
| Ti                            | betinget egnet |                |          |
| GG (G)                        | egnet          |                |          |
| CuZn                          | egnet          |                |          |
| Kunststof, GFK                | betinget egnet |                |          |
| Træ                           | betinget egnet |                |          |
| Uni                           | egnet          |                |          |
| tør                           | egnet          |                |          |