

Garant**Slibekappe (Specialkorund), Korn 80, Slibekappe-Ø, -længde, form: 1626C****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 553050 1626C |
| GTIN | 4062406123697 |
| Artikelklasse | 51E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget aggressive og hurtig slibeeffekt takket være en **optimeret kornbinding**.

Specialkorund (A) med dæklagsbinding til universel anvendelse ved værktøjs- og formfremstilling.

Anvendelse:

De sømløst formede slibekapper skubbes på gummidelen og holdes sikkert ved hjælp af centrifugalkraften, når maskinen kører. **Slibekapperne kan nemt og hurtigt udskiftes** (drejes op/ned i slidsens retning).

Bemærk:

Kun kompatibel med overslebne slibekappeholdesystemer nr. 553100.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Anbefalet omdrejningstal | 12000 min ⁻¹ |
| Form | C |
| Slibekappe-Ø | 16 mm |
| Slibekappelængde | 26 mm |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Slibemiddel | Korund-slibekorn (A) |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Korn | 80 |
| Produktnavnsegenskab | Korn 80 |
| Produkttype | Slibekappe |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | betinget egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | betinget egnet | | |
| Træ | betinget egnet | | |
| Uni | egnet | | |
| tør | egnet | | |