

SWISS TOOLS

Skærholder højre, PSC, Skaft-Ø/plattestørrelse: 63/12HPmm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320310 63/12HP
GTIN	2050002004788
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Minimumforborings-Ø D ₁ min	80 mm
Udragende længde, A-mål	65 mm
Aksel-spidsafstand f	45 mm
Reservedel	S01
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Skaft-Ø	63 mm
Adapter	PSC
Indsatstype	højre
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja

Produkttype

Skærholder