

SWISS TOOLS

Skærholder højre, HSK-T, Skaft-Ø/plattestørrelse: 63/12HPmm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320010 63/12HP
GTIN	2050002004665
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Reservedel	S01
Udragende længde, A-mål	70 mm
Minimumforborings-Ø D ₁ min	80 mm
Aksel-spidsafstand f	45 mm
Skaft-Ø	63 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Adapter	HSK-T
Indsatstype	højre
Holder-standard	ISO 12164-3
Indvendig køling	ja

Skafttype	Konisk hulskaft
Produkttype	Skærholder