

SWISS TOOLS

Skærholder Venstre, HSK-T, Skaft-Ø/plattestørrelse: 63/16HPmm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320051 63/16HP
GTIN	2050002004733
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	63 mm
Aksel-spidsafstand f	45 mm
Minimumforborings-Ø D ₁ min	80 mm
Udragende længde, A-mål	70 mm
Reservedel	S07
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Adapter	HSK-T
Indsatstype	Venstre
Holder-standard	ISO 12164-3
Indvendig køling	ja

Skafttype	Konisk hulskaft
Produkttype	Skærholder