

SWISS TOOLS

Skærholder højre, PSC, Skaft-Ø/plattestørrelse: 63/16HPmm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320350 63/16HP
GTIN	2050002004849
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Reservedel	S07
Minimumforborings-Ø D ₁ min	80 mm
Skaft-Ø	63 mm
Aksel-spidsafstand f	45 mm
Udragende længde, A-mål	65 mm
Adapter	PSC
Indsatstype	højre
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja

Produkttype

Skærholder